

**Garant****Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327455 5
GTIN	4067263558101
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
- Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
- Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
- Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
- Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

**Leveringsomfang:**

- 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
- 2× centrerspidser nr. 327488.
- 2× medbringerskiver nr. 327470.

**Teknisk beskrivelse**

Centrerspids-Ø	12; 16 mm
Arbejdsområde-Ø	21 - 40 mm
Arbejdsområde-Ø	33 - 64 mm
Produkttype	Medbringerpinol

**Tilbehør**

Medbringerpinolmed morsekonus / cylindrisk Type 5	327465 5
Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb Arbejdsområde-Ø 33-64 mm	327470 33-64
Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 12 mm	327488 12
Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 16 mm	327488 16
Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb Arbejdsområde-Ø 21-40 mm	327470 21-40