

Garant**Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327455 4
GTIN	4067263557999
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
- Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
- Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
- Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
- Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

Leveringsomfang:

- 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
- 2× centrerspidser nr. 327488.
- 2× medbringerskiver nr. 327470.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsområde-Ø	17 - 32 mm
Arbejdsområde-Ø	26 - 50 mm
Centrerspids-Ø	10; 16 mm
Produkttype	Medbringerpinol

Tilbehør

Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 16 mm	327488 16
Medbringerpinol med morsekonus / cylindrisk Type 4	327465 4
Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Højreløb Arbejdsområde-Ø 17-32 mm	327470 17-32
Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Højreløb Arbejdsområde-Ø 26-50 mm	327470 26-50
Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 10 mm	327488 10