

Garant**Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327455 3
GTIN	4067263557982
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
- Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
- Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
- Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
- Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

Leveringsomfang:

- 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
- 2× centrerspidser nr. 327488.
- 2× medbringerskiver nr. 327470.

Teknisk beskrivelse

Centrerspids-Ø	4; 6 mm
Arbejdsområde-Ø	9 - 16 mm
Arbejdsområde-Ø	13 - 24 mm
Produkttype	Medbringerpinol

Tilbehør

Medbringerpinolmed morsekonus / cylindrisk Type 3	327465 3
Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb Arbejdsområde-Ø 13-24 mm	327470 13-24
Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb Arbejdsområde-Ø 9-16 mm	327470 9-16
Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 4 mm	327488 4
Centreringspids til medbringerpinol Centrerspids-Ø D 6 mm	327488 6