

**Garant****Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: D32****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 327455 D32    |
| GTIN                | 4067263558118 |
| Artikelklasse       | 31G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
- Medbringerpinol med fjedrende centreringspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
- Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
- Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
- Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

**Leveringsomfang:**

- 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
- 2× centrerspidser nr. 327488.
- 2× medbringerskiver nr. 327470.

**Teknisk beskrivelse**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Arbejdsområde-Ø | 17 - 32 mm      |
| Arbejdsområde-Ø | 26 - 50 mm      |
| Centrerspids-Ø  | 10; 16 mm       |
| Produkttype     | Medbringerpinol |

**Tilbehør**

|  |              |
|--|--------------|
| Medbringerpinolmed morsekonus / cylindrisk Type D32                            | 327465 D32   |
| Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb<br>Arbejdsområde-Ø 26-50 mm | 327470 26-50 |
| Medbringerskiver direkte fortandet, slebetHøjreløb<br>Arbejdsområde-Ø 17-32 mm | 327470 17-32 |
| Centreringspids til medbringerpinol Centrespids-Ø D 10<br>mm                   | 327488 10    |
| Centreringspids til medbringerpinol Centrespids-Ø D 16<br>mm                   | 327488 16    |