

Garant**Medbringerpinol med morsekonus / cylindrisk, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327465 3
GTIN	4067263558125
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

Medbringerpinol med fjederbelastet centreringsspids. Hvis centreringsspunktet klemmes med plan placering af medbringerskiven, sikres en slørfri, stabil klemning. Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik, uden centreringsspids og medbringerskive, egnet til rotation med og mod uret. Fuldt mekanisk konstruktion med fjederkraft. Ingen lækage fra hydraulikvæske. Direkte spænding på hovedet på den forhøjede krave er mulig i bløde formbakker.

Passer til:

Pinoler nr. 321720, 321750 og 321770.

Specialtilbehør:

Medbringerskiver nr. 327470 - 327486 og tidligere version nr. 327601 - 327651, centreringsspids nr. 327488, koniske muffe nr. 327492.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,6 kg
Maksimal enheds-Ø	75 mm
Udførelse	Morsekonus
Skaft-Ø D _s	67 mm
Længde C	148 mm
Produkttype	Medbringerpinol

