


**Garant****Cylindrisk konisk muffe med indvendig konus, MK/udvendig Ø B: 5/55****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327492 5/55
GTIN	4067263558453
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebne koniske muffe til tilpasning af morsekonuskæftet til cylindrisk spænding i centrerpatronen eller spændetangspatronen. Kraven forhindrer aksial forskydning i spændepatronen.

**Passer til:**

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455; 327465 og RöhM CoAE.

**Bemærk:**

Ved brug i centrerpatronen anbefales det at udtrække/slibe klembakker.

A: 64 mm

Længde C: 52 mm

Samlet længde L: 60 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	60 mm
A	64 mm
Længde C	52 mm