


Garant**Cylindrisk konisk muffe med indvendig konus, MK/udvendig Ø B: 4/45****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	327492 4/45
GTIN	4067263558446
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebne koniske muffe til tilpasning af morsekonuskæftet til cylindrisk spænding i centrerpatronen eller spændetangspatronen. Kraven forhindrer aksial forskydning i spændepatronen.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455; 327465 og RöhM CoAE.

Bemærk:

Ved brug i centrerpatronen anbefales det at udtrække/slibe klembakker.

A: 54 mm

Længde C: 42 mm

Samlet længde L: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	50 mm
A	54 mm
Længde C	42 mm