

**Batteridrevet rørskærer, Type: M12PCSS/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Artikelklasse	03L

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet kompakt rørskærer med skær i rustfrit stål. **Automatisk justering** af rør Ø. **Hurtige snit**, f.eks. CU-rør Ø 15 mm på mindre end 3 sekunder. Samlet bredde 40 mm, min. vægafstand 40 mm. Leveres **uden batterier og lader**. Rørskærer til **rustfri stål** rør Ø 12 – 28 mm.

Bemærk:

Batterier findes fra nr. 073814.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	0 - 500 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	0
Producentbetegnelse	M12 PCSS-0
Maks. rør-Ø, kobber	12 - 28 mm
Vægt	1,5 kg
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	12 V
Maks. rør-Ø, rustfrit stål	12 - 28 mm

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Rørskærere