



Batteridrevet varmluftsblæser, Type: M18BHG



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet varmluftblæser med en temperaturindstilling på op til maks. 470°

- **Hurtig opvarmning på kun 6 sekunder**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet**

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inkl. reflektordyse og reduktionsdyse.

Bemærk:

Passende batterier, startsæt og ladere til Milwaukee 18V-systemet under nr. 073808 – 073840.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal temperaturtrin	1
Lufttemperatur	470 °C

Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Vægt	670 g
Batteritype	Lithium-ion
Luftvolumenstrøm	170 l/min
Producentbetegnelse	M18BHG-0
Produkttype	Varmluftblæser