


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hjørneradius: 0,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 083604 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		