



## Rund skaftbørste snoet, INOX-tråd 0,50 mm, Type: 75X10

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Artikelklasse	57L

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Ståltråd, snoet, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke. Til rustfjernelse, fjernelse af valsehud, afgratning.

### Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H <sub>1</sub>	15 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	12 mm
Antal snoninger	18
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive