

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 125X23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Børstebredde	20 mm
Borings-Ø d ₁	40 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besætningslængde H ₁	27 mm

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	125 mm
Produkttype	Renseskive