

Garant**Universalværktøjssortiment XXL 70 dele, Antal dele: 70****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	685502 70
GTIN	4067263309154
Artikelklasse	66H

Beskrivelse**Udførelse:**

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser, 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruetrækkerindsatser 6-kant: 1 stk. af hver nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295

Forlænger: 1 stk. nr. 641029 af hver str. 75; 125; 250

Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2

Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5

Ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613600 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinationstang: 1 stk. nr. 700940 str. 160
Spidstang: 1 stk. nr. 713040 str. 200
Skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160
Ligekærsvkruestrækker: 1 stk. nr. 660032 i hver str. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
Vinkelskruestrækker, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627132 str. 9
Cutter: 1 stk. nr. 845020
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 238

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i L-BOXX®.

Teknisk beskrivelse

Vægt	11 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Antal dele	70
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Båndmål med rude Båndlængde 2,5 m	462201 2,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613600 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613600 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613600 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613600 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613600 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613600 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613600 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613600 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613600 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613600 9
Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640025 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642129 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642129 11
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642129 12
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642129 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642129 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642129 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642129 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642129 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642129 18
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642129 19

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642129 21
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642129 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642129 24
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642129 27
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642129 30
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642129 32
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642129 34
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642129 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643229 7
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2 mm	660030 2
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660030 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660030 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660030 6,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 238	693330 238
Låg med indlæg, separat	693352
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 160 mm	700940 160

Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 200 mm

713040 200

Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm

724840 160

Universalkniv med tokomponent-grebmed 3 klinger, 18 mm

845020