

**Garant****Universalværktøjssortiment XXL 70 dele, Antal dele: 70****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	685502 70
GTIN	4067263309154
Artikelklasse	66H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

**Funktion:**

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

**Leveringsomfang:**

Topnøgleindsatser, 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruetrækkerindsatser 6-kant: 1 stk. af hver nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295

Forlænger: 1 stk. nr. 641029 af hver str. 75; 125; 250

Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2

Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5

Ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613600 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinationstang: 1 stk. nr. 700940 str. 160  
Spidstang: 1 stk. nr. 713040 str. 200  
Skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160  
Ligekærvskrueetrækker: 1 stk. nr. 660032 i hver str. 2; 3,5; 5,5; 6,5  
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2  
Vinkelskrueetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627132 str. 9  
Cutter: 1 stk. nr. 845020  
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352  
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 238

**Bemærk:**

**Leveres med sorteret værktøj i L-BOXX®.**

## Teknisk beskrivelse

Vægt	11 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Antal dele	70
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642129 11
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 238	693330 238
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642129 15
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642129 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613600 11
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642129 34
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613600 22
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642129 21
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
Båndmål med rude Båndlængde 2,5 m	462201 2,5
Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 200 mm	713040 200
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 160 mm	700940 160
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660030 6,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640025 1/2
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613600 6
Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642129 27
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642129 18
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642129 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642129 12

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613600 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613600 21
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642129 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642129 24
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660030 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660030 3,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613600 15
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2 mm	660030 2
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642129 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642129 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613600 24
Universalkniv med tokomponent-grebmed 3 klinger, 18 mm	845020
Låg med indlæg, separat	693352
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642129 19
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642129 30
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613600 20
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642129 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642129 17
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613600 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643229 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613600 12
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642129 32