



Mobil filebænk med universal-værktøjsortiment 137 dele, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	689100 1
GTIN	4018754344383
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Udførelse:

Mobil filebænk WB 621 med 7 skuffer. De 2 øverste skuffer er udstyret med et **Stahlwille værktøjsortiment med 137 dele** med følgende indhold: Skruenøgler, tænger, topnøgler med 1/4 og 1/2 tomme, slagværktøj, låseringstænger, skruetrækkere og tilbehør. De resterende 5 skuffer kan bruges individuelt.

Der er i skabsdelen placeret en hylde, som kan justeres i højden. Samme nøgle anvendes til skabsdelen og filebænken. 4 nøgler medfølger.

Universal-værktøjsortimentet sidder præcist i tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i filebænken. Værkstedsvognens skuffer frigøres af en central låsemekanisme ved hjælp af en sidecylinderlås med nøgle, der kan tages ud. Filebænken har en stor arbejdsflade med Multiplex-arbejdsplade af birk, FSC-certificeret, 1150×500×30 mm. Kabelføring mulig gennem to gummibelagte gennemføringer og en aftagelig kabelkanal på bagsiden. Med papirrulleholder og hulgitter i siden til kroge, f.eks. til større værktøjer. De olie- og syrebestandige hjul (Ø125 mm) har en gevindbeskyttelse til beskyttelse af lejerne mod snavs og gevind med to hjulbremses.

Leveringsomfang:

Filebænk: 1 stk. WB 621

Skruenøglesortiment, 22 dele: 1 ringgaffelnøgle nr. 613500 af hver str. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 stk. skralderingsnøgle str. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 stk. gaffelnøgle maks. nøglebredde 34 mm
 Tangsortiment, 4 dele: 1 stk. vandpumpetang str. 240 mm
 1 stk. kraftig skævbidder str. 160 mm
 1 stk. spidstang str. 200 mm
 1 stk. kombinationstang str. 180 mm
 Topnøglesæt, 72 dele: 1/4 tomme + 1/2 tomme topnøglesortiment, 52 dele
 1 stk. bit-sortiment med 1 stk. skruetrækkerholder, 21 dele
 Slagværktøjssortiment, 7 dele: 1 stk. smedehammer, str. 500 g
 1 stk. blød hammer str. 35 mm
 1 stk. fladmejsel str. 175 mm
 2 stk. splitudriver str. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 stk. drivdorn str. 120×4 mm
 1 stk. kørner str. 100×10 mm
 Låseringsortiment, 4 dele: 4 stk. i str. A21; A2; J2; J21
 Skruetrækkesæt + tilbehør, 28 dele: 3 stk. skruetrækker til ligekærv str. 2,5; 4; 10 mm
 3 stk. skruetrækker til Phillips str. PH1; PH2; PH3
 1 stk. vinkelskruetrækkesæt til indvendig Torx®, 8 dele.
 1 stk. 6-kantet vinkelskruetrækkesæt, 9 dele
 1 stk. kabelkniv
 1 stk. båndmål str. 3 m
 1 stk. trætommestok str. 2 m
 1 stk. magnetholder mini
 1 stk. stavlygte
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1150 mm
Højde	1045 mm
Dybde	500 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613500 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613500 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613500 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613500 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613500 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613500 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613500 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613500 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613500 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613500 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613500 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613500 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613500 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613500 11