

Garant**Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955072 22
GTIN	4067263169178
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskum, basissortiment til en komplet skuffe med nyttefladen 20×20G.

Passer til:

GridLine Ready-to-go filebænke, GridLine vario filebænke med kabinet 24G, GridLine kabinet 24G, GridLine værktøjsskabe 24×24G, GridLine skuffer 20×20G, GridLine XL ToolCar nr. 914590.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955072: 1 stk.

GARANT skydelære nr. 410100 str. 150: 1 stk.

GARANT mikrometerskrue nr. 420402 str. 0–25: 1 stk.

GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.

GARANT vaterpas nr. 467010 str. 250: 1 stk.

GARANT dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 str. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 stk. af hver

GARANT-sekskantvinkel-nøglesæt med holdekugle nr. 627132 str. 9: 1 stk.

GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver

GARANT kort skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2: 1 stk. af hver

GARANT lommelygte nr. 081505 str. 125: 1 stk.

GARANT kombitang nr. 700940 str. 160: 1 stk.

GARANT skævbider nr. 724840 str. 160: 1 stk.
 GARANT smedehammer nr. 750110 str. 200: 1 stk.
 GARANT arbejdssaks nr. 769240 str. 175: 1 stk.
 GARANT-polygriptang nr. 813501 str. 180: 1 stk.
 GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Udførelse	til skuffe i værkstedsvogn
Antal værktøjer	22
Dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955072	952001 955072
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Mikrometerskrue Måleområde 0-25 mm	420402 0-25
Båndmål med rude Båndlængde 2,5 m	462201 2,5
Vaterpasmed aktiverbar magnet Længde 250 mm	467010 250
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610600 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610600 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610600 14X15

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 17X19 mm	610600 17X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610600 8X9
Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2,5 mm	660032 2,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 4 mm	660032 4
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660032 5,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667702 1
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667702 2
LED-lommelygte med batterier Type 125 mm	081505 125
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 160 mm	700940 160
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 200 g	750110 200
Arbejdssaks med titan-belægning Hel længde 175 mm	769240 175
Polygriptang Hel længde 180 mm	813501 180
Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 18 mm	845020