



Tool Rebel værkstedsvogn med værktøjssortiment 9700, 94 dele, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	689200 1
GTIN	4000896249183
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Udførelse:

Værkstedsvogn i eksklusivt Tool Rebel-design med 7 skuffer (5 flade, 2 høje). De 2 øverste, flade skuffer er udstyret med et professionelt værktøjssortiment af høj kvalitet med 94 dele, med følgende indhold: Skruetrækkere, topnøgler med 1/4 tomme, ringgaffelnøgler og vinkeløgler. De resterende 5 skuffer kan bruges individuelt.

Universal-værktøjssortimentet sidder præcist i tofarvede PE-hårskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen. Den store hylde- og arbejdsflade er fremstillet af opløsningsmiddelresistent plast og er også helt forseglet. Centrallåsen afsluttes med en cylinderlås i siden. Olie- og syrebestandige hjul kan hver belastes med 250 kg og har præcisionskuglelejer og dobbelt kuglekrans i drejelejet.

Leveringsomfang:

Tool Rebel værkstedsvogn: 1 stk.

Skruetrækker-sæt 1, 18 dele: 1 stk. skruetrækker til ligekærv nr. 662200 i hver str. 4; 5,5; 6,5

1 stk. skruetrækker til ligekærv, VDE-isoleret, nr. 663100 i hver str. 2,5; 3,5

1 stk. skruetrækker til ligekærv, Stubby str. 5,5 mm

1 stk. skruetrækker til ligekærv med gennemgående klinge nr. 660300 i hver str. 5,5; 7

1 stk. skruetrækker til Phillips-skruer nr. 668260 i hver str. 1; 2; 3

1 stk. skruetrækker til Phillips-skruer, Stubby nr. 668260 str. 2S

1 stk. skruetrækker til Pozidriv nr. 668270 i hver str. 1; 2

1 stk. elektroniskruetrækker til Phillips-skruer str. PH0
 1 stk. elektroniskruetrækker til ligekærv nr. 664600 str. 2,5
 1 stk. skruholder nr. 666425 i hver str. 1; 3
 8000 A Zyklop skraldenøgle, 1/4 tomme sæt, 37 dele: 1 stk. Zyklop Speed skralde 1/4 tomme nr. 632390
 1 stk. forlænger 1/4 tommer i hver str. 75; 150 mm
 1 stk. kardanled 1/4 tomme
 1 stk. forlænger 1/4 tomme „Wobble” længde 56 mm
 1 stk. topnøgleindsats til udvendig sekskant 1/4 tomme i hver str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 1 stk. skruetrækkerindsats til indvendig Torx® 1/4 tomme i hver str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 1 stk. skruetrækkerindsats til indvendig sekskant, 1/4 tomme, længde 28 mm, i hver str. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 1 stk. skruetrækkerindsats til indvendig sekskant, 1/4 tomme, længde 100 mm, i hver str. 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker-sæt 1, 19 dele: 1 stk. ringgaffelnøgle Joker 6003 nr. 613800 i hver str. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 stk. oplukker
 Vinkelnøgle sæt 1, 20 dele: 1 stk. vinkelnøglesæt til indvendig sekskant, med kuglehoved, 9 dele, metrisk, str. 1,5 – 10
 1 stk. vinkelnøglesæt til indvendig Torx® med kuglehoved, 9 dele, str. TX8 – TX40
 1 stk. magnetiseringsapparat nr. 666451 str. 1
 1 stk. STABILA lommebåndmål (3 Meter)

Bemærk:**Værktøjet leveres løst.****Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttedybde	398 mm
Antal skuffer	7
Bredde	785 mm
Dybde	518 mm
Skuffer, nyttebredde	522 mm
Højde	1020 mm
Producentbetegnelse	9700 Tool Rebel værkstedsvogn
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	25 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Drivfirkant	1/4 tommer
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 5,5 mm	660300 5,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662200 4
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613800 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613800 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613800 13
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 7 mm	660300 7
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 3	668260 3
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	662200 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613800 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613800 6
Skruetrækker til Pozidriv, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 1	668270 1
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613800 19
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 2,5 mm	664600 2,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613800 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613800 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613800 16

Skrueholder Type 1	666425 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 1	668260 1
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm	662200 6,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613800 18
Skrueholder Type 3	666425 3
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613800 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613800 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613800 20
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 2	668260 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform- skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 1/4 tomme, med drejehoved og uddriver	632390
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613800 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613800 21
Skruetrækker til Pozidriv, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 2	668270 2
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613800 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613800 24