


Topnøglesortimenter, 1/4 tomme, Antal værktøjer: 29



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955161 29
GTIN	4067263103066
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955161: 1 stk.

GARANT 6-kantet hoved, 1/4 tomme, nr. 631029 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme, nr. 631613 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantet skruebit til, Phillips 1/4 tomme, nr. 631623 str. 1; 2: 1 stk. af hver

GARANT 6-kantet skruebit 1/4 tomme, lang, nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver

GARANT Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.

GARANT forlænger, 1/4 tomme, nr. 632429 str. 50; 100: 1 stk. af hver

GARANT greb, 1/4 tomme, nr. 632829 str. 146: 1 stk.

GARANT T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.

GARANT kardanled, 1/4 tomme, nr. 633529 str. 1/4: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Bredde	383 mm
Antal værktøjer	29
Dybde	115 mm
Hårskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Drivfirkant	1/4 tommer

Shadowboard	115 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955161	952001 955161
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631029 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631029 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631029 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631029 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 14 mm	631029 14
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 3,5 mm	631029 3,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631029 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631029 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631029 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631029 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631029 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631029 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631029 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631029 9
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 3,5 mm	631613 3,5
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 5,5 mm	631613 5,5
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 1	631623 1
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 2	631623 2
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 2,5 mm	631729 2,5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 3 mm	631729 3
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 4 mm	631729 4

6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 5 mm	631729 5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 6 mm	631729 6
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632025 1/4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 100 mm	632429 100
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632429 50
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm	632829 146
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4