



5-akset skruestik TeleSense, Type: 125CONNECT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361270 125CONNECT
GTIN	4250364404068
Artikelklasse	34H

Beskrivelse

Udførelse:

- Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
- Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov. Interferenskonturen forbliver uændret.
- Værktøjsfri udskiftning af kæber med hurtiglukning.
- Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem stikmål 200.
- Spændekraft 40 kN ved 50 Nm lineært.
- Maksimal fleksibilitet: Universal-hurtigskiftebakke til en lang række forskellige anvendelser. Dette reducerer klargøringstiden og kræver mindre kraftanvendelse. Kompatibel med de mobile bakker fra CentroGripp, T-Rex, NC8 og TITAN 2, vha. bakkeadapter.
- Spændekraften kan bestemmes med alle kompatible bakker ved hjælp af en integreret måleenhed (str. 125CONNECT) i spindlen. Transmission op til 20 m. Nemt og hurtigt skift af batteri. Driftstemperatur mellem 10° C og 40° C. QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service findes på typeskiltet.
- Konventionel opspænding og grebsspænding med intelligent overvågning af spændekraften.
- Overvågning af spændekraften ved opspænding og under bearbejdningen ved hjælp af det integrerede, elektroniske målesystem. Visning direkte på en robust og stænkvandsbeskyttet skærm og via trådløs overførsel til slutenheden (via Bluetooth (BLE)).

Leveringsomfang:

Håndsving, Torx T10-nøgle, Quick Start Guide.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant skruetrækkerindsats nr. 643229 str. 10, bakker nr. 361275 – 361285, spændejern nr. 361289, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 eller 25M10/138; bakkeadapter nr. 361285, gribeliste nr. 361280, spindelforlænger nr. 361287. Yderligere tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Højde h	187 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Vægt	39 kg
Maks. moment	50 Nm
Maksimal spændvidde	199 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik