

Garant**Hydraulisk ekspansionsspændepatron performance Master Chuck, form ADB, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303480 12
GTIN	4067263265566
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særligt velegnet til meget dynamiske fræsning.
- Optimeret udvendig kontur med FEM (Finite Element Metode) -> robusthed ved maks. stivhed, længere standtider for værktøj, højere spåntagningsvolumener, egnet til alle spåntagningsstrategier.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10mm.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
- Temperaturresistent op til 170°C i over 4 timer.
- Op til 10x flere spændinger er mulige sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
- Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
- Patenteret nyt hydraulisk udvidelsesspændesystem - pålideligt, holdbart førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Universelt designet til skrub- og sletbearbejdning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308802, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	58 mm
Ø D ₂	32 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Kølekanaler	nej
Produkttype	Hydraulisk spændepatron