

**HOLEX****Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 22X0,25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

**Anvendelse:**

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver. **Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads**, f.eks. ind i kabinetter.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,25 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	28 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Antal snoninger	6
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

