


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 TR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		