

## HEDI

### Kabeltromle, stålplade til F, B, PL og CZ, Type: 50V



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081107 50V
GTIN	4003644013500
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Til brug i tørre omgivelser.

##### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Nominal effekt, rullet ud: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: PVC

Kabellængde: 50 m

Antal stikkontakter: 4

#### Teknisk beskrivelse

Kabelopbygning	3G1,5
----------------	-------

Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Netspænding	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Materiale, kabel	PVC
Kabellængde	50 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Antal stikkontakter	4
Materiale, hus	Stålplade
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Produkttype	Kabeltromle