

Garant**NC-forbor, 90°, Ø D_s: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231500 10
GTIN	4045197220455
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse**Udførelse:
Med cylindrisk skaft****Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	10
Vendeplattestørrelse	10G
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGT 0802
Skaft-Ø D _s	10 mm
Maks. bor-Ø d ₁	10 mm
Samlet længde L _{i alt}	90 mm
Vendeplatteskrue	231540 TX8 (2,0 Nm)
Maks. boreddybde l ₁	4 mm
Antal skær Z	1
Skaft	DIN 1835 B
Forbor egnet til platteform	90
Forbor egnet til platteform	Radius
Produktnavnsegenskab	90°
Indvendig køling	nej
Spidsvinkel	90 grader

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® spændeskruer Drev TX8

231540 TX8

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500