

Yale

Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning, Længde: 3m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086081 3
GTIN	2050000970344
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside). Udvendig Ø 14 mm; indvendig Ø 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min. bøjningsradius R = 100 mm.

Leveres kun med et komplet hydraulisk system (pumpe, cylinder, slange) fra producenten med montering på fabrikken, påfyldning og udluftning.

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Længde	3 m
Produkttype	Hydraulik-tilbehør