

**Garant****Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.  
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendepatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Antal skær Z	6

Skafthudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP