


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionsintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,11 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,4 mm
Plattestyrke E	3,97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 TR
Type	HB7635
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	120 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		