

**Garant****HiPer-Drill basiselement, 1,5×D, Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231600 14     |
| GTIN                | 4045197602527 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.**
- **Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)**
- **Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.**

**Anvendelse:**

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.

Yderligere mål op til Ø 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.

Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).

Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nyttelængde $L_1$ | 22 mm               |
| Skaft-Ø $D_s$     | 16 mm               |
| Spændeskruer      | 231999 8IP (0,9 Nm) |
| Ø-område $D_c$    | 14 - 14,49 mm       |
| Skaftlængde $L_s$ | 48 mm               |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Serie            | HiPer-Drill             |
| Antal skær Z     | 2                       |
| Samlet længde L  | 93 mm                   |
| Udførelse        | 1,5×D                   |
| Skaft            | ISO 9766                |
| Boranvendelse    | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse    | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse    | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse    | Betinget pakkeboring    |
| Indvendig køling | ja                      |
| Produkttype      | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP | 674252 7IP |
| Torx Plus® skrue Drev 8IP                                          | 231999 8IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm       | 211750 0,9 |