

**Garant**

**Skive- / skærefræsere med krave Stål bredde ap = 2,2 mm, Ø D / antal skær Z:  
100/8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218426 100/8
GTIN	4045197533951
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

**Anvendelse reklametekst:**

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.  
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Krave-Ø $d_1$	48 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1119
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Grundholder-Ø $d_2$	48 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	26 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser