

Yale

Universalcylinder YS, Trykkraft / slag (t/mm): 5/75



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Universalcylindrene udmærker sig ved ekstremt **god håndtering af sidebelastning**, de er forsynet med fjederretur og kun én slangetilslutning med lynkobling.

Anvendelse:

Til alt trykarbejde, hvor der kræves stor kraft og små mål. Velegnet til brug i maskiner og værkstedspresser takket være det metriske monteringsgevind. **Kan anvendes i alle positioner.**

Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind **uden** tilslutningsledninger og adapter.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

Teknisk beskrivelse

Olievolumen	53 ml
maks. trykkraft	50 kN

Vægt	1,5 kg
Løftehøjde	75 mm
Konstruktionslængde indkørt	157 mm
Cylinder, udv. Ø	42 mm
Produkttype	Hydraulikcylinder

Tilbehør

Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 2 m	086081 2
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/2 l	086050 2/2
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 3 m	086081 3
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 6 m	086081 6
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/4 l	086050 2/4
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 1 m	086081 1