

Garant**T-notfræser, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

Anvendelse:

Til notning og rilning iht. DIN 650.

Bemærk:

Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Nothøjde a_p	17 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
passende vendeskærsplatter	SP.T 09T308
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	108 mm
Vendeplatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Krave-Ø d_1	21 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	2

Hjørnefasvinkel	90 grader
Antal vendeskærsplatter	4
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219841
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP