

mimatic
Tool Systems**Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 4 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218234 32
GTIN	2050001737144
Artikelklasse	29C

Beskrivelse**Udførelse:**

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.

Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e maks.

Teknisk beskrivelse

Ø D	32 mm
Type basisholder	11/18
Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	6,6 mm
PlattebreddeE	6 mm
Antal skær Z	16
effektivt skærantal Z_{eff}	8
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN

Tilspænding f_z	0,03 mm
Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 11/18	218205 11/18
------------------------------------	--------------