

Garant**SPMT 060304, HB720, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218320 UNI
GTIN	4045197608369
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPMT 060304 UNI Hjørneradius: 0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,09 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,09 mm
Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 060304
Type	HB720
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	3,18 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

