

**Garant**

**Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 3,1 mm, Ø D / antal skær Z: 80/5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218428 80/5
GTIN	4045197533999
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

**Anvendelse reklametekst:**

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.  
Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Krave-Ø $d_1$	40 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1125
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Grundholder-Ø $d_2$	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser