



Vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-Ø×vinkelbenlængde: 200X400mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	453401 200X400
GTIN	4067263062134
Artikelklasse	42F

Beskrivelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset.
Åben gradbue med inddeling 10 – 170°; aflæsning 1°.

Matforkromet skala. Med låsemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Vinkelbenlængde	400 mm
Fejlgrænse	±30 vinkelmin.
Aflæsning	1 grader
Gradbue-Ø	200 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Kalibrering	F3

Produkttype

Vinkelmåler

Services

KalibreringVinkelmåler / gradmåler Type GRAD

025810 GRAD