

**Garant****APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplade med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

**Passer til:**

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800 – 215870.

**Indhold:**

50 × 215879 ST1400

**Bemærk:**

Vejledende værdier for anvendelse

For  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	APMT 100305 TR
Type	HB7515
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	440 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	310 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	210 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	210 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

## Tilbehør

APMT 100305 TR Type ST1400

215879 ST1400