

Garant**XNEX 080608, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215188 INOX

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.**Teknisk beskrivelse**

Indhold	50
Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 080608
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

XNEX 080608 Type INOX

215188 INOX