

Garant**T-notfræser, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 21/1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

Anvendelse:

Til notning og rilning iht. DIN 650.

Bemærk:

Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SP.T 060304
Udhængslængde L_1	26 mm
Vendeplatteskruesæt	219840 (8IP; 1,2 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	1
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	76 mm
Krave-Ø d_1	11 mm
Skær-Ø D_c	21 mm
Nothøjde a_p	9 mm

Hjørnefasvinkel	90 grader
Antal vendeskærspalter	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219840
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2