

**mimatic**  
Tool Systems**Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 4 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218234 50
GTIN	2050001737328
Artikelklasse	29C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.

Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D	50 mm
Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	12 mm
PlattebreddeE	6 mm
Type basisholder	16/26
Antal skær Z	24
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	12
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN

Tilspænding $f_z$	0,03 mm
Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 16/26	218205 16/26
------------------------------------	--------------