


Garant**GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG8158 6M |
| GTIN | 4067263091370 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 208158.**

Afgrater, der er specielt udviklet til **bearbejdning af hårde emner**. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.

Tolerance: **Mål S = ±0,2 mm.**

Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.

Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-**spiralvinkel**. Ekstra lang afgrater til fremragende afgratningsresultater ved særligt svært tilgængelige konturer. Værktøj uden spids.

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Indhold | 5 |
| Samlet længde L | 100 mm |
| lille Ø D ₃ | 3 mm |
| Skær-Ø D _c | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| stor $\varnothing D_2$ | 6 mm |
| Skaft- $\varnothing D_5$ | 6 mm |
| Serie | Diabolo |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Tilspænding f_z i stål < 60 HRC | 0,02 mm |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Fasefræsning | 45 grader |
| Mål S | 2,1 mm |
| Antal tænder Z | 6 |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | H |
| Tolerance, nom. \varnothing | h6 |
| Spiralvinkel | 35 grader |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader |
| Indvendig køling | nej |
| Skafttolerance | h6 |
| Farvering | rød |
| Produkttype | Afgratere |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 120 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | egnet | 100 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 90 m/min | H |
| Stål < 65 HRC | egnet | 60 m/min | H |

| | | | |
|---------------|----------------|----------|---|
| Stål < 67 HRC | egnet | 35 m/min | H |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |

Tilbehør

GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° Ø h6 DC 6M
mm

208158 6M