


Garant**GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8158 12
GTIN	4067263091615
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 208158.**

Afgrater, der er specielt udviklet til **bearbejdning af hårde emner**. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.

Tolerance: **Mål S = ±0,2 mm.**

Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.

Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Teknisk beskrivelse

Serie	Diabolo
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,055 mm
Skær-Ø D_c	12 mm
Antal tænder Z	6

Fasefræsning	45 grader
Indhold	5
Mål S	8,5 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Samlet længde L	83 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. Ø	h6
Spiralvinkel	35 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	35 m/min	H
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Luft

egnet

TilbehørGARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° Ø h6 DC 12
mm

208158 12