

Garant**Sletfræsehoved, 45° fas, HB730, Ø D h10: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210340 20
GTIN	4045197523372
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L ₂	25 mm
Skær-Ø D	20 mm
Hovedlængde L	35 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Holderstørrelse	20 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Antal skær Z	6
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel	50 grader
Tilspændingsretning	vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,1×D ved beskæring mm

Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 16X5	219986 16X5
Monteringsnøgle Type 16X5	219987 16X5