


Garant**HM-kvadrantfræser HPC, TiAlN, Radius r: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8023 2,5
GTIN	4067263092162
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 208023.****Ligenotet, uden profilforvrængning.**Tolerance: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Anvendelse:**Til afrunding og afgratning af **kanter med konturer.****Indhold:**

5 stk.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	2,5 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Radius r	2,5 mm
Spåntagningsstrategi	HPC
Antal tænder Z	6
stor $\varnothing D_2$	12 mm

Radiusfræsning	fremad
Skaft-Ø D _s	12 mm
lille Ø D ₃	7 mm
Samlet længde L	75 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, radiuskontur	±0,01
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Kvadrantfræsere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	800 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Uni	egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	egnet
Luft	egnet

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

Tilbehør

HM-kvadrantfræserHPC Radius r 2,5 mm	208023 2,5
--------------------------------------	------------