

**Garant****SPMT 120408, HB720, Type: UNI**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218360 UNI
GTIN	4045197608383
Artikelklasse	21A

### Beskrivelse

SPMT 120408 UNI Hjørneradius: 0,8 mm  
Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,12 mm

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 120408
Type	HB720
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	4,76 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

