

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
09T308/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 09T308/30
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	250152 HB7020
Skæredybde a_p	0,55 - 3,25 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 09T308 Type HB7020

250152 HB7020