

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
120408/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 120408/50
GTIN	4067263092322
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250158 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120408 Type HB7020

250158 HB7020