

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120416/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2527 120416/50
GTIN	4067263092360
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,05 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250162 HB7020
Type	HB7020
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120416 Type HB7020

250162 HB7020