

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160608/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 160608/30
GTIN	4067263092551
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250204 HBT020
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT020

250204 HBT020