

**Garant****Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
120408/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 120408/30
GTIN	4067263092575
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	250322 HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120408 Type HB7020

250322 HB7020