

**Garant****Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
190616/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 190616/30
GTIN	4067263092698
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	250341 HB7020
Skæredybde $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 190616 Type HB7020

250341 HB7020